

ステップタイプ主要装備一覧

- 標準装備
- メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いオプション (ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いディーラーオプション
- LV特別装備
- V, XV特別装備

e-POWER XV		e-POWER ハイウェイスター V		XV		ハイウェイスター V	
2WD		2WD		2WD/4WD (オートコントロール 4WD)		2WD/4WD (オートコントロール 4WD)	
HR12DE-EM57		HR12DE-EM57		MR20DD-SM24		MR20DD-SM24	

グレード別装備

	標準装備	メーカーオプション	オーテック扱いオプション	オーテック扱いディーラーオプション	LV特別装備	V, XV特別装備
<b>■ 車外</b>						
■ 車体色						
■ 塗装						
■ 照明						
■ 安全・セキュリティ						
■ エンジン・駆動系						
■ 駆動系						
■ 操縦系						
■ 音響						
■ 室内						
■ シート						
■ 外装/タイヤ・ホイール						
■ 寒冷地仕様						
■ ステップタイプ専用装備						
■ オーテック扱いディーラーオプション						
<b>■ セットオプション</b>						
<p>※1 セレナ標準車カタログP16-17[*1, *7]をご覧ください。 ※2 セレナ標準車カタログP16-17[*1, *6]をご覧ください。 ※3 セレナ標準車カタログP18-19[*1, *4]をご覧ください。 ※4 セレナ標準車カタログP16[*1, *2]をご覧ください。 ※5 セレナ標準車カタログP16-17[*1, *5]をご覧ください。 ※6 セレナ標準車カタログP16[*1]をご覧ください。 ※7 セレナ標準車カタログP16[*1, *3]をご覧ください。 ※8 セレナ標準車カタログP18[*1, *2]をご覧ください。 ※9 セレナ標準車カタログP18[*1, *3]をご覧ください。 ※10 セレナ標準車カタログP18[*1]をご覧ください。 ※11 セレナ標準車カタログP16-17[*1, *4, *5]をご覧ください。</p> <p>◆〜7はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。◆メーカーオプション「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。</p> <p>(注1) アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。</p> <p>(注2) インテリジェントアラウンドビューモニターは、アドリブアシストディスプレイ内の7インチカラーディスプレイに表示されます。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合は、ナビ画面に表示されます。</p> <p>(注3) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。補入型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。</p> <p>(注4) メーカーオプションのセーフティロックB(※5)をお選びいただいた場合は、定額式パーキングブレーキ(フットリリース式)は装着できません。</p> <p>(注5) LVの空調調整は、プラグレスとなります。オートデュアルエアコンには、リアの冷暖房機能が含まれております。</p> <p>(注6) オーテック扱い車には、カウパー、ハーネス、アンテナは装着できません。</p> <p>(注7) オーテック扱いオプションの「ロンググリップ&amp;車降用グリップ」を選択した場合、パーソナルテーブル(セカンド左)、シートバックグリップ(助手席2個)が装着されません。また、カップホルダーのセカンドは2個となります。オーテック扱いディーラーオプションの「大型車降用グリップ」は同時装着できません。</p> <p>(注8) ハイウェイスター専用オートスライドドア(助手席側)の「アシスト」機能は装着されません。</p> <p>(注9) ハイウェイスター専用オートスライドドア(助手席側)の「アシスト」機能も装着されます。</p> <p>(注10) タイヤ応急修理キットは、サイドシート右側トリム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ポールのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。なお、ステップタイプは、テンパータイヤおよびディーラーオプションのスペアタイヤキットはお選べいただけません。</p> <p>(注11) e-POWER車は「バッテリー」残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。</p> <p>(注12) オークリング(※4)は、専用ツールが必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。日産自動車ホームページ(日産ライフアドバイザー(福祉車両))をご覧ください。</p> <p>(注13) 大型車降用グリップはメーカーオプションの「セーフティロックA(※4)」「セーフティロックB(※5)」、オーテック扱いオプションの「ロンググリップ&amp;車降用グリップ」を選択した場合、装着できません。大型車降用グリップにはぶら下がりがないでください。破損するおそれがあります。販売会社での取り付けにあたっては、専用ツールが必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。</p> <p>(注14) 車いす収納装置(電動式)、車いす固定用ゴムネット、リヤバンパープロテクターはサイドシート格納時およびリクライニング時には使用できません。</p> <p>(注15) グレードによって含まれるものが一部異なるので、詳細はセレナ標準車カタログP28をご覧ください。</p> <p>(注16) 車速5km/h以上で動作します。</p>						